



>> LORS DU CLOUTAGE DE PNEUS VEILLEZ À RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES:

Mise en place des crampons sur le pneu




faux



Saillie maximale 1,5 mm

correct



faux

Avertissement!

- N'utilisez pas de lubrifiant pour le cloutage. Nous recommandons une eau savonneuse à 2%. Une fois les pneus cloutés, ne dépassez pas 50 km/h (31 mph) pendant les premiers 100 km (62 miles).
- Evitez les accélérations brusques de même que les freinages trop secs pendant les premiers 100 km.
- Lors du choix des crampons, diamètre de la tête, longueur du clou, par exemple, respectez les recommandations du fabricant de pneu.
- Renseignez-vous également sur la législation en vigueur dans votre région.
- Ne dépassez pas la vitesse limite imposée aux véhicules équipés de pneus à clous. Vérifiez également la vitesse recommandée par le fabricant des pneus.

Matériel recommandé pour le cloutage

Cette liste vous indique quel pistolet à clouter est recommandé pour chaque modèle de clou. Les erreurs de transcription sont toujours possibles, veuillez nous en excuser.

Type	Matériau	Modèle	Tête-Ø (mm)	Longueur (mm)	pistolet	Feeder		
mono collerette	acier	6,5 x 10	6,5	10		HFN-w 6,5-2		
		6,5 x 11	6,5	11				
		6,5 x 12	6,5	12	EPK 6,5	FN-w 6,5-2		
		6,5 x 13	6,5	13				
		6,5 x 14	6,5	14				
		6,5 x 15	6,5	15				
		8 x 10	8,0	10	AS 8	HFN 8		
		8 x 11	8,0	11	EP 8	FN 8		
		9 x 10	9,0	10				
		9 x 11	9,0	11		HFN 9		
		9 x 12	9,0	12	as 9			
		9 x 13	9,0	13	ep 9	FN 9		
		9 x 14	9,0	14				
		9 x 15	9,0	15		FB 9		
		9 x 16	9,0	16				
		11 x 17	11,0	17		HF-w 12		
		11 x 19	11,0	19	EP 12			
		11 x 21	11,0	21		F-w 12		
		mono collerette	aluminium	12 x 15	12,0	15		HF-w 12
				12 x 17	12,0	17	EP 12	
12 x 20	12,0			20		F-w 12		
15 x 12	15,0			12				
15 x 15	15,0			15	EP 15	HF-w 15		
15 x 18	15,0			18		F-w 15		
15 x 20	15,0			20				
8 x 10	8,0			10				
8 x 11	8,0			11		HFN 8		
9 x 10	9,0			10				
9 x 11	9,0			11		HFN 9		
9 x 12	9,0			12	AS 9			
multi-collerette	acier	9 x 13	9,0	13	EP 9	FN 9		
		9 x 15	9,0	14		FN 9		
		9 x 16	9,0	15				
		6,5 x 10	6,5	10		HFN-w 6,5-2		
		6,5 x 11	6,5	11	EPK 6,5			
		6,5 x 12	6,5	12		FN-w 6,5-2		
		6,5 x 13	6,5	13				
		6,5 x 14	6,5	14				
		6,5 x 15	6,5	15				
		7,8 x 10	7,8	10	EP 8	HFN 8		
		7,8 x 11	7,8	11		FN 8		
		8 x 10	8,0	10				
		8 x 11	8,0	11		HFN 8		
		8 x 12	8,0	12	EPK 8			
		8 x 13	8,0	13	EP 8	FN 8		
		8 x 15	8,0	14				
		9 x 13	9,0	13		HFN 9		
		9 x 15	9,0	14	EP 9			
		10 x 12	10,0	12	EP 10	HFN 10		
		10 x 14	10,0	14		FN 10		
12 x 15	12,0	15						
12 x 17	12,0	17	EP 12	HF-w 12				
12 x 20	12,0	20		F-w 12				
12 x 24	12,0	24						
15 x 26	15,0	26	EP 15	HF-w 15				
multi-collerette	aluminium	8 x 10	8,0	10				
		8 x 11	8,0	11		FN 8		
		8 x 12	8,0	12				
multi-collerette	polymère	8 x 11	8,0	11	EPK 8	HFN 8		
						FN 8		

Veuillez nous pardonner d'éventuelles erreurs.